



## Handtappenset, ongecoat, M: M12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	130250 M12
GTIN	4067263021964
Artikelklasse	12G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte L: 75 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,2 mm

### Technische beschrijving

Draadspoed	1,75 mm
Draadafmeting	M12
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	M
Norm	DIN 352

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	12 mm
Draaddiepte	24 mm
Kerngat-Ø	10,2 mm
Totale lengte L	75 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		

Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
GG(G)	onder voorwaarden geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	onder voorwaarden geschikt