



Handtappenset, ongecoat, M: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	130250 M4
GTIN	4067263021919
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**
Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Technische beschrijving

Norm	DIN 352
Kerngat-Ø	3,3 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	8 mm
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Draadsoort	M
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Draadafmeting	M4
Totale lengte L	45 mm
Draadspoed	0,7 mm
Schroefdraad-Ø	4 mm

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

