


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:
120404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 120404/50
GTIN	4067263097563
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 4,25 mm
Inhoud	260158 HU7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 120404 Soort HU7310

260158 HU7310