

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HU7310, Grootte / aantal:
11T308/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2672 11T308/30
GTIN	4067263098034
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Inhoud	260464 HU7310
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	30
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 11T308 Soort HU7310

260464 HU7310