


Garant

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HU7310, Grootte / aantal:
120404/30**

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2676 120404/30 |
| GTIN | 4067263098195 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,25 - 4,25 mm |
| Inhoud | 260765 HU7310 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 350 - 600 mm/min |
| Aantal | 30 |
| Soort | HU7310 |
| Spaanbreker | AM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

SC.T 120404 Soort HU7310

260765 HU7310