



## Handtappenset, ongecoat, MF: 8X0,75



### Bestelgegevens

Bestelnummer	130500 8X0,75
GTIN	4067263036326
Artikelklasse	12G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 7,2 mm

### Technische beschrijving

Kerngat-Ø	7,2 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Norm	DIN 2181
Totale lengte L	56 mm
Draadspoed	0,75 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadafmeting	M8×0,75

Draadsoort	MF
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schroefdraad-Ø	8 mm
Draaddiepte	16 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	onder voorwaarden geschikt