


**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
120404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2676 120404/50
GTIN	4067263098201
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	260765 HU7310
Aantal	50
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

SC.T 120404 Soort HU7310

260765 HU7310