

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HU7310, Grootte / aantal:
09T302/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2676 09T302/50
GTIN	4067263098164
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	260761 HU7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,15 - 3,25 mm
Aantal	50
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SCGT 09T302 Soort HU7310

260761 HU7310