




## Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 25/2
GTIN	2050002058439
Artikelklasse	28R

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

### Technische beschrijving

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Wisselplaatschroef	229917 (T15; 2,1 Nm)
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	200 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	50 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Wisselplaatafmeting	09
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	1,5 mm
geschikte wisselplaat	XD..
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	48 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,55 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	9,3 mm
Instelhoek $\kappa$	13 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229917
-------------	--------