

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HB7310, Grootte / aantal:
09T304/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2679 09T304/50
GTIN	4067263098263
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 3,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Inhoud	260762 HB7310
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SC.T 09T304 Soort HB7310

260762 HB7310