

Garant**ZCMX 070304, Soort: HBZ140**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middel korrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keus voor draai- en boortoepassingen.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
ISO-code wisselplaat	ZCMX 070304
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM
Soort	HBZ140
Hoofdtoepassing	M

Hoekradius	0,4 mm
Coating	PVD
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	14 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien