


**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
09T302/30**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2676 09T302/30
GTIN	4067263098157
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,15 - 3,25 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260761 HU7310
Aantal	30
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

SCGT 09T302 Soort HU7310

260761 HU7310