



12V accu inclusief lader, Type: M12NRG201



Bestelgegevens

Bestelnummer	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Accu:

- **Intelligente besturing: REDLINK™ elektronica.**
- **Overbelastingsbeveiliging - Voorkomt dat de accu per ongeluk beschadigd raakt.**
- **Temperatuurmanagementsysteem - Houdt de batterij binnen het ideale temperatuurbereik voor een maximale levensduur.**
- **Single cell monitoring - Zorgt voor optimaal laden en ontladen voor een maximale levensduur.**
- **Beveiliging tegen diepontlading - Voorkomt beschadiging van cellen door diepontlading.**
- **Tot wel 2x meer looptijd, 20% meer prestaties. Vergeleken met andere lithium-ion technologieën en/of vroegere MILWAUKEE®-accutechnologieën. Resultaten afhankelijk van spanning, gereedschap en gebruik.**
- **Geïntegreerde, accuconstructie met gelast frame en met stootgevoelige separators die mankementen van de accu voorkomen bij te veel trillingen of vallen.**
- **Kan bij extreme temperaturen tot wel -20 °C worden gebruikt, zonder invloed op looptijd en levensduur.**
- **Ontladingsbeveiliging voorkomt beschadiging van cellen door overontlading.**

Lader:

- **Elektronische temperatuurcontrole optimaliseert de laders en beschermt zo tegen oververhitting en verhoogt de levensduur van de accu.**
- **De ingekapselde printplaat beschermt de elektronica tegen stof, vochtigheid en stoten.**
- **De led-lampen gaan stapsgewijs branden om zo de actuele laadtoestand van de accu weer te geven.**

· **REDLITHIUM™ 2,0 Ah** accu's worden binnen 40 minuten of minder opgeladen

Levering:

1× M12 B2 accupack en 1× C12 C lader.

Technische beschrijving

Laadtijd per accu	40 min
Accucapaciteit	2 Ah
Accuspanning	12 V
Gewicht per accu	200 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion