

Garant**HM-boren met één lip Totale lengte L 600 mm, AlTiN, Ø: 12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 124006 12 |
| GTIN | 4067263121626 |
| Artikelklasse | 10D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Recht gegroefde diepgatboor met één snijkant voor het boren van dieptes tot 1000 mm in de standaard en tot 6000 mm op aanvraag. Universeel vormgegeven omvangsvorm op de boorkop maakt proceszeker werken in een uitgebreide reeks van materialen mogelijk.

Opmerking:

Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren is een voorafgaande pilotboring van ten minste $4 \times D$ met pilotboor nr. 122736 of nr. 231605 voor grotere diameters of met pilotboor nr. 122606 voor aluminium vereist. Voor diepgatboringen $> 50 \times D$ moet het gereedschap in afstanden van steeds $50 \times D$ met een steunkolom worden ondersteund. De aangegeven L/D-verhouding komt overeen met de minimaal bereikbare boordiepte met de desbetreffende pilotboor. Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Een koelvloeistofdruk van > 40 bar wordt aanbevolen.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Nominale $\varnothing D_c$ | 12 mm |
| Spaangroeflengte L_c | 533 mm |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Totale lengte L | 600 mm |
| Schacht- $\varnothing D_s$ | 25 mm |
| aanbevolen maximale boordiepte L_2 | 515 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Coating | AlTiN |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tophoek | 125 graden |
| Schacht | DIN 6535 HB |
| Inwendige koeling | ja, met min. 40 bar |
| Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor |
| Semi-standaard | ja |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 250 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 200 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 70 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 50 m/min | P |
| GG | geschikt | 80 m/min | K |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |