

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HU7310, Grootte / aantal:
110304/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2681 110304/50
GTIN	4067263098423
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261224 HU7310
Snijdiepte a_p	0,25 - 1,75 mm
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 110304 Soort HU7310

261224 HU7310