

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HU7310, Grootte / aantal:
110302/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2686 110302/50
GTIN	4067263098584
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,15 - 1,75 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261453 HU7310
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCGT 110302 Soort HU7310

261453 HU7310