

Garant**DNMG 110408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snikkanten	4
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	VS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien