

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
160404/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2689 160404/50
GTIN	4067263098744
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Inhoud	261458 HB7310
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VC.T 160404 Soort HB7310

261458 HB7310