

Garant**KNUX 160410R, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160410R HB7130-2 Soort: HB7130-2

Spaanbreker: VM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Coating	gecoat
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,

Hoekradius	1 mm
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien