

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
110304/50****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | GG2689 110304/50 |
| GTIN          | 4067263098706    |
| Artikelklasse | GGN              |

**Technische beschrijving**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 250 - 600 mm/min             |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,25 - 1,75 mm               |
| Inhoud                              | 261454 HB7310                |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,3 mm/omw,            |
| Aantal                              | 50                           |
| Soort                               | HB7310                       |
| Spaanbreker                         | AM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

## Accessoires

VC.T 110304 Soort HB7310

261454 HB7310