

Garant**TNMG 160408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Spaanbreker	VS
Aantal wisselingen/snijanten	6
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien