

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HB7310, Grootte / aantal:
110302/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2689 110302/50
GTIN	4067263098683
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Snijdiepte a_p	0,15 - 1,75 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261453 HB7310
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCGT 110302 Soort HB7310

261453 HB7310