

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HU7310, Grootte / aantal:
160402/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2686 160402/30
GTIN	4067263098614
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijdiepte a_p	0,15 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261457 HU7310
Aantal	30
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCGT 160402 Soort HU7310

261457 HU7310