

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijanten	6

Soort	HB7130-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien