

**Garant****CCMT 09T308, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 09T308 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7130-2
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spaanbreker	VS

Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Snedecndities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien