

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HB7310, Grootte / aantal:
110302/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2689 110302/30
GTIN	4067263098676
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261453 HB7310
Snijdiepte a_p	0,15 - 1,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCGT 110302 Soort HB7310

261453 HB7310