

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HU7310, Grootte / aantal:
160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2686 160404/30
GTIN	4067263098638
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	261458 HU7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VC.T 160404 Soort HU7310

261458 HU7310