


Garant**WNMG 060404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Coating	gecoat
Tolerantie	M
Soort	HB7130-2
Aantal wisselingen/snij kanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien