

**Garant****CC.T 09T302, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T302 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	VM

ISO-code wisselplaat	CCMT09T302
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Snededcondities	licht onderbroken
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien