


Garant**SCMT 120408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120408 HB7130-2 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7130-2
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	gecoat

ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien