

**Garant**

**Schijf- / zaagfrees met cilinderschacht HSS breedte  $a_p = 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / Aantal snijkanten Z: 50/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfreen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Toepassing promotietekst:**

Voor het groef- en doorfreen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

Schijf- / zaagfrees tot  $\varnothing D = 200$  mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

**Technische beschrijving**

Snijkant- $\varnothing D_c$	50 mm
Totale lengte $L_{tot}$ voor $a_p 1,5$ mm	94,9 mm

Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 2,2 mm	95,5 mm
Kraaglengte $L_1$	36 mm
Schacht- $\emptyset$ $D_s$ h6	25 mm
Kraag- $\emptyset$ $d_1$	24,5 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	12,75 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Aantal snijkanten Z	4
Breedte $a_p$	1,5 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees