

**Garant****TCMT 110208, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TCMT 110208 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien