

Garant**Schuifmatenset, meetbereik: 150 mm, Aantal schuifmaten: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410102 3
GTIN	4067263100041
Artikelklasse	40Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Afleesbaar zonder fouten dankzij schaal met andere kleur.

Meetvlakken fijn gelept. Beter afleesbaar dankzij schaal met contrasterende kleuren

Levering:

3 x schuifmaat nr. 410100 gr. 150.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 150 mm
Verpakking	Etui
Dieptemaat aanwezig	ja
Verdeling	1/128 inch
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm

Verdeling	1/20 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Kalibratie	A1
Beklengte	40 mm
Norm	ISO 13385
Aflezing	0,05 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
Tabel voor schuifmaten	412180