


Garant**CNMG 09T304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T304 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	VS
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien