

Garant**CNMG 120416, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7140-2
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Spaanbreker	VM
Tolerantie	M
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien