

**Garant**
**CNMG 160608, Soort: HB7140-2**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 160608 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Soort	HB7140-2
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,

Aantal wisselingen/snikanten	4
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
Snedecndities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien