

Garant**NC-centreerboor 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210400 20
GTIN	4045197557568
Artikelklasse	21M

Technische beschrijving

Snijlengte L ₂	10 mm
Snijkop-Ø D	20 mm
Koplengte l	25 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,8 mm/omw,
Opnamegrootte	20 mm
Serie	TopCut
Soort	HB730
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Aantal snijkanten Z	2
Tophoek	90 graden
Schacht	GARANT TopCut
Inwendige koeling	nee

Producttype

Snij-inzetdeel voor het
centreer- en aanboren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	50 m/min	H
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	160 m/min	K
Olie	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

Montagesleutel Type 16X5

219987 16X5

Opzetadapter voor momentsleutel Type 16X5

219986 16X5