


Garant**CNMG 120416, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 170 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Hoekradius	1,6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Hoofdtoepassing	M

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 170 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien