

**Garant**
**DNMG 110408, Soort: HB7140-2**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

DNMG 110408 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

### Technische beschrijving

Snedecndities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm

Spaanbreker	VS
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien