

Garant
SNMG 120404, Soort: HB7140-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120404 HB7140-2 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HB7140-2
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	8
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Soort	HB7140-2
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snedecondities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien