

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien