

**Garant****Afschuinfreeskop 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210390 10
GTIN	4045197523518
Artikelklasse	21M

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D	10 mm
Snijlengte L <sub>2</sub>	7 mm
Koplengte l	13 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub> in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	3 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Opnamegrootte	10 mm
Voeding f <sub>z</sub> in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub> bij volle groeven	5
Totale lengte L	26,9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Serie	TopCut
Soort	HB730
Snijmateriaal	VHM
Verzinkboorpunthoek	90
Norm	Fabrieksnorm

Type	N
Aanzetrichting	horizontaal
Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	GARANT TopCut
Producttype	Inschroeffrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	50 m/min	H
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	160 m/min	K
Olie	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

## Accessoires

Montagesleutel Type 8X3	219987 8X3
Opzetadapter voor momentsleutel Type 8X3	219986 8X3

