


Garant**DNMG 150612, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Tolerantie	M
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Aantal wisselingen/snikanten	4

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Hoekradius	1,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien