

**Garant****NC-centreerboor 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	210405 16
GTIN	4045197607744
Artikelklasse	21M

## Technische beschrijving

Snijkop-Ø D	16 mm
Koplengte l	20 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/omw,
Opnamegrootte	16 mm
Serie	TopCut
Soort	HB730
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Aantal snijkanten Z	2
Tophoek	142 graden
Schacht	GARANT TopCut
Inwendige koeling	nee
Producttype	Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	50 m/min	H
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	160 m/min	K
Olie	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

## Accessoires

Opzetadapter voor momentsleutel Type 13X4	219986 13X4
Montagesleutel Type 13X4	219987 13X4