

Garant
TNMG 160408, Soort: HB7140-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-2
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Spaanbreker	VS
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien