

**Garant****VNMG 160408, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VNMG 160408 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Coating	gecoat
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien