

Garant**TNMG 160408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkant	6
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Soort	HB7140-2
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedecondities	sterk onderbroken
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien