

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoekradius	0,4 mm
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	VM
Snedecondities	sterk onderbroken
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien