

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	6
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7140-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien