

**Garant****WNMG 080412, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080412 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Aantal wisselingen/snijcanten	6

Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Producttype	Wisselplaat voor het draaien